



Base di appoggio



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	482900
GTIN	4030489221210
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Base di appoggio per l'alloggiamento dei portablocchetti n. art. 481700. Da utilizzare come calibro di taratura, truschino verticale di precisione per altezze, ecc. Base verniciata, superficie d'appoggio rettificata. L'appoggio per i portablocchetti è regolato per la superficie di appoggio.

Lunghezza: 106 mm

Larghezza: 70 mm

Altezza: 28 mm

Descrizione tecnica

Altezza	28 mm
Larghezza	70 mm
Lunghezza	106 mm
Tipo di prodotto	Base di appoggio

Accessori

481900 10

Coppia di becchi di misura con gradino cilindrico Ø
Gradino per coppia di becchi 10 mm

Coppia di becchi di misura pianparalleli Modello 125

481902 125

Supporto per blocchetticon chiusura rapida Campo di serraggio 100-200 mm

481700 100-200

Coppia di becchi di misura piani Modello 100

481901 100

Coppia di becchi di misura pianparalleli Modello 100

481902 100

Coppia di becchi di misura con gradino cilindrico Ø
Gradino per coppia di becchi 16 mm

481900 16

Coppia di becchi di misura con gradino cilindrico Ø
Gradino per coppia di becchi 4 mm

481900 4

Supporto per blocchetticon chiusura rapida Campo di serraggio 200-400 mm

481700 200-400

Coppia di becchi di misura con gradino cilindrico Ø
Gradino per coppia di becchi 20 mm

481900 20

Supporto per blocchetticon chiusura rapida Campo di serraggio 0-100 mm

481700 0-100

Coppia di becchi di misura piani Modello 125

481901 125