



Barra seno, Distanza media tra i rulli: 200 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483000 200
GTIN	4045197210661
Classe articolo	42K

Descrizione

Esecuzione:

Interamente temprate e rettificate, con arresto frontale per impedire che il pezzo scivoli.

Uso:

Per controllare e regolare con precisione gli angoli mediante i blocchetti pianparalleli in base al principio del seno (per i blocchetti vedere n. art. 480200 – 481310).

La fornitura comprende una tabella di conversione da gradi/minuti in mm (per es. – per ottenere un angolo di 10° – è necessario posizionare blocchetti da 17,365 mm di altezza sotto un rullo della barra).

Tutti i componenti: temprate

Larghezza senza rulli: 15 mm

Altezza senza rulli: 29,5 mm

Precisione della distanza tra i rulli: $\pm 0,004$ mm

Parallelismo della superficie di contatto rispetto al supporto a rulli: $\pm 0,0025$ mm

Descrizione tecnica

Altezza senza rulli	29,5 mm
Distanza media tra i rulli	200 mm
Larghezza senza rulli	15 mm
Parallelismo della superficie di contatto rispetto al supporto a rulli	$\pm 0,0025$ mm
Precisione della distanza tra i rulli	$\pm 0,004$ mm

Norma	DIN 2273
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Barra seno

Servizi

Marchatura incisione a laser Modello	018940
--------------------------------------	--------