

## Set di spine di riscontro in custodia di legno Classe di tolleranza 1, Numero di spine di riscontro: 41



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483800 41
GTIN	2050001046703
Classe articolo	48A

### Descrizione

#### Esecuzione:

In acciaio per calibri di alta qualità temprato ( $60 \pm 2$  HRC) e rinvenuto. Gli assortimenti di spine di riscontro sono contenuti in una cassetta di legno con fori contrassegnati (a partire da  $\varnothing 1,5$  mm anche le spine di riscontro sono contrassegnate). Lunghezza spina di riscontro, 40 mm fino a  $\varnothing 0,99$  mm; altre spine, 70 mm.

**Classe di tolleranza 1:**  $\varnothing$  spina  $\pm 0,001$  mm.

#### Uso:

Per lavorazioni con macchine a CNC o nella realizzazione di utensili e dispositivi, per es. per misurare le tolleranze di fori, per verificarne la posizione, per controllare la distanza tra due fori, per misurare filettature o ruote dentate, nonché per controllare angoli e profili, ecc.

### Descrizione tecnica

Campo di misura nominale	1 - 5 mm
Passo	0,1 mm
Numero di spine di riscontro	41
Norma	DIN 2269

Classe di tolleranza	1
Durezza	60 ± 2 HRC
Materiale	Acciaio per calibri
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S18
Tipo di prodotto	Spina di riscontro

### Servizi

Certificato DAkkS Set di spine di riscontro Contenuto set 41	020890 41
Rapporto di taratura Set di spine di riscontro Contenuto set 41	020880 41