



Lima di precisione mezzotonda, Lunghezza senza codolo mm / Taglio svizzero: 125/00



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	525000 125/00
GTIN	613548069363
Classe articolo	53B

Descrizione

Esecuzione:

Lime per meccanica di precisione soddisfano le massime esigenze in termini di precisione di forma, di taglio, di prestazioni e di durata. Acciaio speciale con una durezza di **65-66 HRC**. Sono diverse dalle lime da officina grazie a forme **ben determinate**, angolo di taglio speciale e una maggiore possibilità di scelta dei tagli. Così si ottengono sempre superfici lisce.

Scolpite su tutti i lati; con estremità a punta.

Descrizione tecnica

Lunghezza senza codolo	125 mm
Sezione trasversale	13,1×4,1 mm
Conforme al taglio tedesco	1
Tipo di prodotto	Lima per meccanica di precisione

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		

Acciaio < 60 HRC	idoneo
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto
INOX	idoneo
Ti	limitatamente adatto
GG(G)	idoneo
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	idoneo
Uni	limitatamente adatto

Accessori

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 90 mm	519510 90
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25