



## Durometro digitale Shore A, Modello: A



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	495002 A
GTIN	2050001672032
Classe articolo	49G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Durometro Shore per determinare la durezza secondo Shore A o D in conformità alla norma DIN ISO 7619-1 (sostitutiva della 53505) e alla ASTM D 2240. Corpo robusto e pratico in alluminio. Display grafico LED nitido e chiaro. Memoria per 100 valori di misura con data e ora. Interfaccia USB per PC e caricabatterie.

#### Uso:

**Shore A:** gomma morbida, elastomeri, prodotti in gomma naturale, resina da colata, pelle, neoprene, poliestere, PVC morbido.

#### Accessori speciali:

Banco di prova n. art. 495016. Blocchetti di prova su richiesta.

Software per la creazione di certificati di collaudo, statistiche e grafici su richiesta.

### Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	30-200
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	1

Tipo di batteria	Ioni di litio
Procedura	Shore A
Interfaccia	Interfaccia USB
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	P1
Tipo di prodotto	Durometro

### Servizi

Rapporto di taraturaDurometro Shore A+D Modello H	029000 H
Certificato DAkkSDurometro Shore A+D Modello H	029010 H

### Accessori

Banco di prova	495016
----------------	--------