



Durometro analogico Shore A, Modello: A



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	495003 A
GTIN	2050001659620
Classe articolo	49G

Descrizione

Esecuzione:

Durometro Shore per determinare la durezza secondo Shore A o D in conformità alla norma DIN ISO 7619-1 (sostitutiva della 53505) e alla ASTM D 2240. Corpo robusto e pratico in alluminio.

Uso:

Shore A: gomma morbida, elastomeri, prodotti in gomma naturale, resina da colata, pelle, neoprene, poliestere, PVC morbido.

Accessori speciali:

Banco di prova n. art. 495016. Blocchetti di prova su richiesta.

Taratura: P1

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	30-100
Procedura	Shore A
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	P1

Tipo di prodotto	Durometro
------------------	-----------

Servizi

Taratura Durometro Shore A+D	014700
Certificato DAkkS Durometro Shore A+D Tipo	017440
Rapporto di taratura Durometro Shore A+D Modello H	029000 H
Certificato DAkkS Durometro Shore A+D Modello H	029010 H

Accessori

Banco di prova	495016
----------------	--------