

## Spina di controllo singola Classe di tolleranza 1, Modello: 0



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 483900 0      |
| GTIN            | 2050001048790 |
| Classe articolo | 48A           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

In acciaio per calibri di alta qualità temprato ( $60 \pm 2$  HRC) e rinvenuto. Superficie rettificata e lappata. A partire da  $\varnothing$  1,5 mm marcate con la misura, 0,1 mm – 0,99 mm prive di smusso. A partire da 1,0 mm un lato con smusso.

**Classe di tolleranza 1:**  $\varnothing$  spina  $\pm 0,001$  mm.

#### Uso:

Sgrassare prima dell'uso e ingrassare dopo l'uso.

#### Nota:

Al momento dell'ordine indicare **anche il  $\varnothing$  desiderato**, per es. n. art. 483900 Dim. 5 **10,08** oppure 483920 Dim. 5 **10,082**.

### Descrizione tecnica

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Passo                        | 0,01 mm             |
| Lunghezza spina di riscontro | 40 mm               |
| Dimensione nominale          | 0,3 - 0,49 mm       |
| Taratura                     | L5                  |
| Norma                        | DIN 2269            |
| Classe di tolleranza         | 1                   |
| Durezza                      | $60 \pm 2$ HRC      |
| Materiale                    | Acciaio per calibri |
| Tipo di prodotto             | Spina di riscontro  |

**Servizi**

|  |           |
|--|-----------|
| Rapporto di taratura Spina di riscontro Ø Massimo 20 | 028240 20 |
| Certificato DAkkS Spina di riscontro Ø Massimo 20    | 028260 20 |