



Durometro digitale Shore D, Modello: D



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	495004 D
GTIN	2050001672049
Classe articolo	49G

Descrizione

Esecuzione:

Durometro Shore per determinare la durezza secondo Shore A o D in conformità alla norma DIN ISO 7619-1 (sostitutiva della 53505) e alla ASTM D 2240. Corpo robusto e pratico in alluminio. Display grafico LED nitido e chiaro. Memoria per 100 valori di misura con data e ora. Interfaccia USB per PC e caricabatterie.

Uso:

Shore D: gomma dura, materie plastiche dure, vetro acrilico, resopal, materie termoplastiche rigide, fogli di vinile, polistirene, rulli compressori.

Accessori speciali:

Banco di prova n. art. 495016. Blocchetti di prova su richiesta.

Peso aggiuntivo n. art. 495018.

Software per la creazione di certificati di collaudo, statistiche e grafici su richiesta.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	30-210
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di batteria	Ioni di litio

Numero di batterie contenute	1
Procedura	Shore D
Interfaccia	Interfaccia USB
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	P1
Tipo di prodotto	Durometro

Servizi

Rapporto di taraturaDurometro Shore A+D Modello H	029000 H
Certificato DAkkSDurometro Shore A+D Modello H	029010 H

Accessori

Banco di prova	495016
Peso aggiuntivoper Shore D	495018