

Spina di controllo singola Classe di tolleranza 1, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483900 1
GTIN	2050001048806
Classe articolo	48A

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per calibri di alta qualità temprato (60 ± 2 HRC) e rinvenuto. Superficie rettificata e lappata. A partire da \varnothing 1,5 mm marcate con la misura, 0,1 mm – 0,99 mm prive di smusso. A partire da 1,0 mm un lato con smusso.

Classe di tolleranza 1: \varnothing spina $\pm 0,001$ mm.

Uso:

Sgrassare prima dell'uso e ingrassare dopo l'uso.

Nota:

Al momento dell'ordine indicare **anche il \varnothing desiderato**, per es. n. art. 483900 Dim. 5 **10,08** oppure 483920 Dim. 5 **10,082**.

Descrizione tecnica

Passo	0,01 mm
Lunghezza spina di riscontro	40 mm
Dimensione nominale	0,5 - 0,99 mm
Taratura	L5
Norma	DIN 2269
Classe di tolleranza	1
Durezza	60 ± 2 HRC
Materiale	Acciaio per calibri
Tipo di prodotto	Spina di riscontro

Servizi

Certificato DAkkSSpina di riscontro Ø Massimo 20	028260 20
Rapporto di taraturaSpina di riscontro Ø Massimo 20	028240 20