



Durometro analogico Shore D, Modello: D



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 495005 D |
| GTIN | 2050001659637 |
| Classe articolo | 49G |

Descrizione

Esecuzione:

Durometro Shore per determinare la durezza secondo Shore A o D in conformità alla norma DIN ISO 7619-1 (sostitutiva della 53505) e alla ASTM D 2240. Corpo robusto e pratico in alluminio.

Uso:

Shore D: gomma dura, materie plastiche dure, vetro acrilico, resopal, materie termoplastiche rigide, fogli di vinile, polistirene, rulli compressori.

Accessori speciali:

Banco di prova n. art. 495016. Blocchetti di prova su richiesta.

Peso aggiuntivo n. art. 495018.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|--|
| Denominazione originale prodotto | 30-110 |
| Procedura | Shore D |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Taratura | P1 |

| | |
|------------------|-----------|
| Tipo di prodotto | Durometro |
|------------------|-----------|

Servizi

| | |
|---|----------|
| Rapporto di taraturaDurometro Shore A+D Modello H | 029000 H |
| Certificato DAkkSDurometro Shore A+D Modello H | 029010 H |

Accessori

| | |
|----------------------------|--------|
| Peso aggiuntivoper Shore D | 495018 |
|----------------------------|--------|