

3M**Nastro di tela abrasiva (A) SC-BS, 40×815 mm, Confronto granulometrico: 180**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 558504 180 |
| GTIN | 4046719004812 |
| Classe articolo | 53M |

Descrizione

Esecuzione:

Tela di nylon sintetico con grana abrasiva in legante di resina sintetica, elevata durata, **finitura superficiale uniforme, ridotto sviluppo di calore.**

Nastro in tela flessibile per l'utilizzo su macchine a conduzione manuale.

Uso:

Per riaffilare superfici già smerigliate o spazzolate per risultati uniformi e riproducibili. Anche per rimuovere veli di ruggine, incrostazioni e colori alterati.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|----------|
| Colore | rosso |
| Grado di finezza | medio |
| Confronto granulometrico | 180 |
| Esecuzione | A medium |
| Serie | SC-BS |
| Sigla materiale abrasivo | A |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |
| Larghezza nastro di tela abrasiva | 40 mm |
| Lunghezza nastro di tela abrasiva | 815 mm |
| Attributo del nome del prodotto | 40x815 mm |
| Denominazione originale prodotto | SC-BS |
| Tipo di prodotto | Nastro di tela abrasiva in tessuto |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | limitatamente adatto | 15-20 m/s | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 10 m/s | P |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | 10 m/s | P |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | 10 m/s | H |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | 10 m/s | H |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | 10 m/s | H |
| INOX | idoneo | 10 m/s | |
| Ti | idoneo | 10 m/s | |
| GG(G) | idoneo | 10 m/s | K |
| CuZn | idoneo | 10 m/s | N |
| Alluminio, CFRP | idoneo | 10 m/s | |
| Legno | idoneo | 10 m/s | |
| Vernice | idoneo | 10 m/s | |
| Uni | idoneo | 10 m/s | |
| a secco | idoneo | | |