

3M**Nastro di tela abrasiva (A) SC-BS, 13×610 mm, Confronto granulometrico: 180**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	558500 180
GTIN	4001895492365
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:

Tela di nylon sintetico con grana abrasiva in legante di resina sintetica, elevata durata, **finitura superficiale uniforme, ridotto sviluppo di calore.**

Nastro in tela flessibile per l'utilizzo su macchine a conduzione manuale.

Uso:

Per riaffilare superfici già smerigliate o spazzolate per risultati uniformi e riproducibili. Anche per rimuovere veli di ruggine, incrostazioni e colori alterati.

Descrizione tecnica

Colore	rosso
Confronto granulometrico	180
Grado di finezza	medio
Esecuzione	A medium
Serie	SC-BS
Sigla materiale abrasivo	A

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva	13 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva	610 mm
Attributo del nome del prodotto	13×610 mm
Denominazione originale prodotto	SC-BS
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva in tessuto

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto	15-20 m/s	
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	10 m/s	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	10 m/s	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	10 m/s	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	10 m/s	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	10 m/s	H
INOX	idoneo	10 m/s	
Ti	idoneo	10 m/s	
GG(G)	idoneo	10 m/s	K
CuZn	idoneo	10 m/s	N
Alluminio, CFRP	idoneo	10 m/s	
Legno	idoneo	10 m/s	
Vernice	idoneo	10 m/s	
Uni	idoneo	10 m/s	
a secco	idoneo		