

## Spina di controllo singola Classe di tolleranza 1, Modello: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483940 2
GTIN	2050001056900
Classe articolo	48A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Spine di riscontro in acciaio legato per utensili 60 ±2 HRC. Spina: temprata, rinvenuta, rettificata e lappata. Impugnatura: indicazione del Ø inciso.

#### Nota:

Al momento dell'ordine **indicare anche il Ø desiderato**, ad es. n. art. 483940 Dim. 2, **0,35**.

### Descrizione tecnica

Passo	0,01 mm
Lunghezza complessiva	53 mm
Lunghezza di controllo	33 mm
Dimensione nominale	0,3 - 0,49 mm
Taratura	L5
Norma	DIN 2269
Classe di tolleranza	1
Durezza	60 ±2 HRC
Materiale	acciaio per utensili legato
Tipo di prodotto	Spina di riscontro

### Servizi

Certificato DAkkSSpina di riscontro Ø Massimo 20	028260 20
	028240 20

Rapporto di taratura Spina di riscontro Ø Massimo 20