



Calibro a tampone con impugnatura, precisione $\pm 0,5 \mu\text{m}$, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483950 3
GTIN	2050000963261
Classe articolo	48A

Descrizione

Esecuzione:

L'alternativa economica alla spina di riscontro. Tolleranze sui \varnothing : migliori rispetto alla norma DIN 2269, classe di tolleranza 1. In acciaio per calibri di grande qualità; impugnatura in plastica con etichettatura.

Nota:

Al momento dell'ordine **indicare** anche il \varnothing **desiderato**, per es. n. art. 483950 Dim. 2 **0,24**.

Descrizione tecnica

Passo	0,01 mm
Limite di errore	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Dimensione nominale	0,3 - 0,49 mm
Classe di tolleranza	1
Taratura	L5
Tipo di prodotto	Calibro a tampone

Servizi

028240 20

Rapporto di taratura Spina di riscontro Ø Massimo 20

Certificato DAkkS Spina di riscontro Ø Massimo 20

028260 20