

**3M****Nastro di tela abrasiva (A) SC-BL, 100×1000 mm, Confronto granulometrico: 180****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	558510 180
GTIN	2050001694201
Classe articolo	53M

**Descrizione****Esecuzione:**

Tela di nylon sintetico con grana abrasiva in legante di resina sintetica, elevata durata, **finitura superficiale uniforme, ridotto sviluppo di calore.**

Nastro in tela robusta con flessibilità ridotta per sollecitazioni massime.

**Uso:**

Per riaffilare superfici già smerigliate o spazzolate per risultati uniformi e riproducibili. Anche per rimuovere veli di ruggine, incrostazioni e colori alterati.

**Descrizione tecnica**

Confronto granulometrico	180
Grado di finezza	medio
Colore	rosso
Esecuzione	A medium
Serie	SC-BL

Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva	100 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva	1000 mm
Attributo del nome del prodotto	100×1000 mm
Denominazione originale prodotto	SC-BL
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva in tessuto

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto	15-20 m/s	
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	10 m/s	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	10 m/s	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	10 m/s	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	10 m/s	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	10 m/s	H
INOX	idoneo	10 m/s	
Ti	idoneo	10 m/s	
GG(G)	idoneo	10 m/s	K
CuZn	idoneo	10 m/s	N
Alluminio, CFRP	idoneo	10 m/s	
Legno	idoneo	10 m/s	
Vernice	idoneo	10 m/s	
Uni	idoneo	10 m/s	
a secco	idoneo		