



Lima ad ago di precisione Lunghezza complessiva 200 mm, SH 00 / DH 00, Modello: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	527160 4
GTIN	613548048641
Classe articolo	53B

Descrizione

Esecuzione:

Le lime ad ago per meccanica di precisione soddisfano i requisiti di precisione di forma, di taglio, di prestazioni e di durata. Lunghezza taglio = $\frac{1}{2}$ lungh. lima. In acciaio speciale per meccanica di precisione con elevata resistenza all'usura (65-66 HRc). Forme ben determinate, angolo di taglio speciale e vasta scelta tra tagli diversi. Elevate prestazioni della lima.

Impugnatura port lime n. art. 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Nota:

Vedi anche lime per mecc. di precisione Habilis n. art. 527050 – 527070.

Descrizione tecnica

Diametro	3,5 mm
Lunghezza complessiva	200 mm
Descrizione della forma	tonda

Superfici della lima	1
Taglio svizzero	00
Conforme al taglio tedesco	1
Attributo del nome del prodotto	SH 00 / DH 00
Tipo di prodotto	Lima ad ago per meccanica di precisione

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Uni	limitatamente adatto		

Accessori

Impugnatura portalime con chiusura a scatto per lime ad ago Modello 3	519700 3
Impugnatura portalime con chiusura a scatto per lime ad ago Modello 2	519700 2