



## Lima ad ago per meccanica di precisione VALTITAN lunghezza complessiva 180 mm, SH 2 / DH 3, Modello: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	527570 1
GTIN	613548045558
Classe articolo	53B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Lima ad ago ad alte prestazioni** con elevata resistenza all'usura. Durezza superficiale **1200 HV**. La particolare forma dei denti impedisce che i trucioli di limatura si attacchino alla lima, consentendo così una pulizia agevole con semplici colpetti (sul legno).

#### Norma:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

### Descrizione tecnica

Descrizione della forma	piatta punta tronca
Superfici della lima	4
Sezione trasversale	6,3×1,3 mm
Lunghezza complessiva	180 mm
Taglio svizzero	2
Conforme al taglio tedesco	3
Attributo del nome del prodotto	SH 2 / DH 3
Inclusa impugnatura per lime	no
Tipo di prodotto	Lima ad ago per meccanica di precisione

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Uni	idoneo		

## Accessori

Impugnatura portalime con chiusura a scatto per lime ad ago Modello 2

519700 2

Impugnatura portalime con chiusura a scatto per lime ad ago Modello 3

519700 3