

Spina di controllo singola Classe di tolleranza 1, Modello: 0



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483940 0
GTIN	2050001056887
Classe articolo	48A

Descrizione

Esecuzione:

Spine di riscontro in acciaio legato per utensili 60 ± 2 HRC. Spina: temprata, rinvenuta, rettificata e lappata. Impugnatura: indicazione del \emptyset inciso.

Nota:

Al momento dell'ordine **indicare anche il \emptyset desiderato**, ad es. n. art. 483940 Dim. 2, **0,35**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	53 mm
Passo	0,01 mm
Lunghezza di controllo	33 mm
Dimensione nominale	0,1 - 0,19 mm
Taratura	L5
Norma	DIN 2269
Classe di tolleranza	1
Durezza	60 ± 2 HRC
Materiale	acciaio per utensili legato
Tipo di prodotto	Spina di riscontro

Servizi

Certificato DAkkSSpina di riscontro \emptyset Massimo 20	028260 20
	028240 20

Rapporto di taratura Spina di riscontro Ø Massimo 20