




Lima abrasiva - corindone nobile, lama, Lunghezza × Larghezza (mm) Grana: 100X25M



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 558565 100X25M |
| GTIN | 9003172581590 |
| Classe articolo | 53Y |

Descrizione

Uso:

Per **sbavare, affilare, levigare e smussare** utensili o taglienti di utensili. Per la lavorazione di fori, superfici e bordi nella realizzazione di stampi. Anche per migliorare e levigare la superficie. Per **acciaio** (temprato) e leghe con alta resistenza alla trazione. La robustezza di questo materiale significa **bordi resistenti** ed elevata **capacità di taglio**.

Nota:

Utilizzare preferibilmente con olio, petrolio o acqua.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|---------------|
| Lunghezza | 100 mm |
| Grana | 180 |
| Grado di finezza | medio |
| Larghezza | 25 mm |
| Colore | rosa |
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Forma | lama |
| Tipo di prodotto | Lima abrasiva |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | limitatamente adatto | | |
| Ti | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | limitatamente adatto | | |
| CuZn | limitatamente adatto | | |
| Alluminio, CFRP | limitatamente adatto | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |