Lima abrasiva – carburo di silicio (verde), mezzotonda, Lunghezza \times Larghezza (mm) Grana: 100X10M

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	558645 100X10M
GTIN	4260496530818
Classe articolo	56Z

Descrizione

Uso:

Per **sbavare**, **affilare**, **levigare** e **smussare** utensili o taglienti di utensili. Per la lavorazione di fori, superfici e bordi nella realizzazione di stampi. Anche per migliorare e levigare la superficie. Per **metalli duri**, **non ferrosi**, vetro, ceramica, porcellana. Un materiale con **elevata durezza** e marcato **effetto autoravvivante**.

Nota:

Utilizzare preferibilmente con olio, petrolio o acqua.

Descrizione tecnica

Grana	180
Larghezza	10 mm
Lunghezza	100 mm
Grado di finezza	medio
Colore	verde
Sigla materiale abrasivo	SiC
Forma	mezzotonda
Tipo di prodotto	Lima abrasiva

Dati utente

odice ISO
0

Acciaio < 55 HRC	idoneo	
Acciaio < 60 HRC	idoneo	
Acciaio < 67 HRC	idoneo	
Metallo duro (HM)	idoneo	
INOX	idoneo	
Ti	idoneo	
GG(G)	idoneo	
CuZn	idoneo	
Alluminio, CFRP	idoneo	
Pietra	limitatamente adatto	
a umido max.	idoneo	
a secco	limitatamente adatto	