

## Calibro a tampone H7, Ø Misura nominale: 23mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	484000 23
GTIN	4045197210906
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. Lati passa/non passa in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato.

Calibri a tampone con classe di tolleranza H7.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Nota:

- **Ulteriori misure intermedie su richiesta oppure ordinabili all'indirizzo [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) ad es. n. art. 484000 Dim. 82.**
- **Per i calibri di controllo (senza sovrametallo di usura) vedi n. art. 484027.**
- **Per i calibri con misure intermedie e tutti i Ø con tolleranza in cifre vedi n. art. 484025.**

### Descrizione tecnica

Campo di tolleranza	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Qualità	7
Dimensione nominale	23 mm
Tipologia di calibro	Calibro passa
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Tipologia di calibro	Calibro passa

Taratura	M2
Tipo di prodotto	Tampone

**Servizi**

Rapporto di taraturaCalibro a tampone Ø Massimo 60 mm	028300 60
Certificato DAkkSCalibro a tampone differenziale Ø massimo 60 mm	028340 60