

Lima abrasiva – carburo di silicio (verde), triangolare, Lunghezza × Larghezza (mm) Grana: 100X6M



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	558615 100X6M
GTIN	4260496530641
Classe articolo	56Z

Descrizione

Uso:

Per **sbavare, affilare, levigare e smussare** utensili o taglienti di utensili. Per la lavorazione di fori, superfici e bordi nella realizzazione di stampi. Anche per migliorare e levigare la superficie. Per **metalli duri, non ferrosi**, vetro, ceramica, porcellana. Un materiale con **elevata durezza** e marcato **effetto autoravvivante**.

Nota:

Utilizzare preferibilmente con olio, petrolio o acqua.

Descrizione tecnica

Larghezza	6 mm
Grana	180
Lunghezza	100 mm
Grado di finezza	medio
Colore	verde
Sigla materiale abrasivo	SiC
Forma	triangolare
Tipo di prodotto	Lima abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		