

Lima abrasiva – carburo di silicio (verde), bassa, Lunghezza × Larghezza (mm) Grana: 100X6M



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	558655 100X6M
GTIN	4260496530542
Classe articolo	56Z

Descrizione

Uso:

Per **sbavare, affilare, levigare e smussare** utensili o taglienti di utensili. Per la lavorazione di fori, superfici e bordi nella realizzazione di stampi. Anche per migliorare e levigare la superficie. Per **metalli duri, non ferrosi**, vetro, ceramica, porcellana. Un materiale con **elevata durezza** e marcato **effetto autoravvivante**.

Nota:

Utilizzare preferibilmente con olio, petrolio o acqua.

Descrizione tecnica

Larghezza	6 mm
Grado di finezza	medio
Grana	180
Lunghezza	100 mm
Colore	verde
Sigla materiale abrasivo	SiC
Forma	bassa
Tipo di prodotto	Lima abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Acciaio < 55 HRC	idoneo
Acciaio < 60 HRC	idoneo
Acciaio < 67 HRC	idoneo
Metallo duro (HM)	idoneo
INOX	idoneo
Ti	idoneo
GG(G)	idoneo
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Pietra	limitatamente adatto
a umido max.	idoneo
a secco	limitatamente adatto