

Calibro a tampone H7, Ø Misura nominale: 14mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 484000 14 |
| GTIN | 4045197210814 |
| Classe articolo | 48B |

Descrizione

Esecuzione:

Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. Lati passa/non passa in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato.

Calibri a tampone con classe di tolleranza H7.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Nota:

- **Ulteriori misure intermedie su richiesta oppure ordinabili all'indirizzo www.hoffmann-goup.com ad es. n. art. 484000 Dim. 82.**
- **Per i calibri di controllo (senza sovrametallo di usura) vedi n. art. 484027.**
- **Per i calibri con misure intermedie e tutti i Ø con tolleranza in cifre vedi n. art. 484025.**

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|-------------------|
| Campo di tolleranza | H |
| Norma | DIN 7150-2 |
| Norma | DIN 7164 |
| Qualità | 7 |
| Dimensione nominale | 14 mm |
| Tipologia di calibro | Calibro passa |
| Tipologia di calibro | Calibro non passa |
| Tipologia di calibro | Calibro passa |

| | |
|------------------|---------|
| Taratura | M2 |
| Tipo di prodotto | Tampone |

Servizi

| | |
|--|-----------|
| Rapporto di taraturaCalibro a tampone Ø Massimo 20 mm | 028300 20 |
| Certificato DAkkSCalibro a tampone differenziale Ø massimo 60 mm | 028340 60 |