



Lima ad ago diamantata, 140 mm grana D126 (media) Universal, Modello: 4

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	529220 4
GTIN	4007220016855
Classe articolo	53B

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale, forgiate e rettificate. Le lime vengono ricoperte con polvere di diamante a grana uniforme fissata con trattamento galvanico. Il rivestimento diamantato uniforme e la durezza del diamante garantiscono ottime prestazioni. **Lunghezza lima complessiva = 140 mm**; lunghezza del rivestimento diamantato = 70 mm; Ø del gambo = 3 mm.

Uso:

Per la rifinitura di precisione di utensili da taglio, di tranciatura e di formatura in **acciaio temprato** o **metallo duro**. Adatte inoltre per la lavorazione di **vetro, ceramica** ecc. Limare con **poca pressione**, in particolare sui bordi. Una pressione maggiore non migliora le prestazioni della lima, bensì la danneggia solamente.

Grana:

Grana universale (lima standard) **D 126**

Accessori speciali:

Per la relativa **impugnatura port lime con chiusura a scatto** vedi n. art. 519700.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale con rivestimento	3,2 mm
Lunghezza rivestimento	70 mm
Descrizione della forma	tonda
Materiale abrasivo	esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Grana	D126
Inclusa impugnatura per lime	no
Tipo di prodotto	Lima ad ago

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		

Accessori

Impugnatura portalime con chiusura a scatto per lime ad ago Modello 2

519700 2

Impugnatura portalime con chiusura a scatto per lime ad ago Modello 3

519700 3