



Lime ad ago per meccanica di precisione VALTITAN set di 6 pezzi, Lunghezza complessiva mm / Taglio svizzero: 180/0



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	527660 180/0
GTIN	613548045770
Classe articolo	53B

Descrizione

Esecuzione:

Lima ad ago ad alte prestazioni con elevata resistenza all'usura. Durezza superficiale **1200 HV**. La particolare forma dei denti impedisce che i trucioli di limatura si attacchino alla lima, consentendo così una pulizia agevole con semplici colpetti (sul legno).

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Fornitura:

In custodia in plastica. Cad. 1 lima piatta con punta tronca, mezzotonda, tonda, quadra, triangolare e Baret.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	180 mm
Taglio svizzero	0
Tipo di prodotto	Lima ad ago per meccanica di precisione

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		

Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo
Acciaio < 55 HRC	idoneo
Acciaio < 60 HRC	idoneo
Acciaio < 67 HRC	idoneo
INOX	idoneo
Ti	idoneo
GG(G)	idoneo
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	idoneo
Uni	idoneo

Accessori

Impugnatura portalime con chiusura a scatto per lime ad ago Modello 3	519700 3
Impugnatura portalime con chiusura a scatto per lime ad ago Modello 2	519700 2