



## Lime ad ago per meccanica di precisione VALTITAN set di 6 pezzi, Lunghezza complessiva mm / Taglio svizzero: 180/2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	527660 180/2
GTIN	613548045794
Classe articolo	53B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Lima ad ago ad alte prestazioni** con elevata resistenza all'usura. Durezza superficiale **1200 HV**. La particolare forma dei denti impedisce che i trucioli di limatura si attacchino alla lima, consentendo così una pulizia agevole con semplici colpetti (sul legno).

#### Norma:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Fornitura:

In custodia in plastica. Cad. 1 lima piatta con punta tronca, mezzotonda, tonda, quadra, triangolare e Baret.

### Descrizione tecnica

Taglio svizzero	2
Lunghezza complessiva	180 mm
Tipo di prodotto	Lima ad ago per meccanica di precisione

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		

Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 55 HRC	idoneo
Acciaio < 60 HRC	idoneo
Acciaio < 67 HRC	idoneo
INOX	idoneo
Ti	idoneo
GG(G)	idoneo
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	idoneo
Uni	idoneo

---

## Accessori

Impugnatura portalime con chiusura a scatto per lime ad ago Modello 3	519700 3
Impugnatura portalime con chiusura a scatto per lime ad ago Modello 2	519700 2