



Assortimenti di chiavi a bussola interamente isolate, Numero chiavi: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	622510 5
GTIN	4010995228200
Classe articolo	63K

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

Impiego: Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

Impugnatura multicomponente ergonomica con protezione antiscivolo. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio, brunita. Esecuzione lunga, bocca esagonale profonda per prigionieri sporgenti.

Norma:

DIN 3125

Materiale:

Impugnatura multicomponente ergonomica, con protezione antiscivolo. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio, brunita e isolata.

Contenuto:

cad. 1 pz. n. art. 622500: 7; 8; 9; 10; 13 mm

Descrizione tecnica

Numero chiavi	5
Denominazione originale prodotto	SoftFinish® electric
Norma	DIN 3125
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale

Tipo di prodotto

Chiave a bussola

AccessoriChiave a bussola con impugnatura interamente isolata
Apertura 9 mm

622500 9

Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata
Apertura 13 mm

622500 13

Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata
Apertura 7 mm

622500 7

Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata
Apertura 8 mm

622500 8

Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata
Apertura 10 mm

622500 10