



Assortimenti di chiavi a bussola interamente isolate, Numero chiavi: 11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	622510 11
GTIN	4010995228217
Classe articolo	63K

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

Impiego: Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

Impugnatura multicomponente ergonomica con protezione antiscivolo. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio, brunita. Esecuzione lunga, bocca esagonale profonda per prigionieri sporgenti.

Norma:

DIN 3125

Materiale:

Impugnatura multicomponente ergonomica, con protezione antiscivolo. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio, brunita e isolata.

Contenuto:

cad. 1 pz. n. art. 622500: Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17

Descrizione tecnica

Numero chiavi	11
Denominazione originale prodotto	SoftFinish® electric

Norma	DIN 3125
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata Apertura 11 mm	622500 11
Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata Apertura 13 mm	622500 13
Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata Apertura 8 mm	622500 8
Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata Apertura 5,5 mm	622500 5,5
Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata Apertura 7 mm	622500 7
Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata Apertura 17 mm	622500 17
Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata Apertura 6 mm	622500 6
Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata Apertura 9 mm	622500 9
Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata Apertura 10 mm	622500 10