



## Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollici esecuzione lunga, con magneti a molla, Apertura: 19mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	650210 19
GTIN	4045197382191
Classe articolo	62D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

**Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

### Descrizione tecnica

Apertura	19 mm
Lunghezza	55 mm
Ø Lato uscita	27,5 mm
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine	sì
Tipo di prodotto	Bussola

## Accessori

Anello di gomma per bussole da 3/8 pollici Ø 22 mm	650800 22
Estrattore per molla	650785
Set di spine a molla per inserti da 3/8 pollice, incluso estrattore, 10 pezzi Modello 2	650790 2
Spina di acciaio per bussole da 3/8 pollici Ø×Lunghezza 2,5X18 mm	650900 2,5X18