



Set di bussole snodate, Numero chiavi: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	622810 7
GTIN	8014230038681
Classe articolo	63P

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T scorrevole con fermo di sicurezza.

Con testa snodata orientabile (angolo di rotazione 50°, angolo di lavoro fino a 90°). Tenuta sicura dello snodo tramite spina elastica integrata.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Contenuto:

cad. 1 bussola n. art. 622800: Dim. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19

Descrizione tecnica

Numero chiavi	7
Angolo di rotazione	50 grado
Angolo di lavoro	90 grado
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Chiave a bussola snodata Apertura 11 mm	622800 11
Chiave a bussola snodata Apertura 19 mm	622800 19
Chiave a bussola snodata Apertura 8 mm	622800 8
Chiave a bussola snodata Apertura 13 mm	622800 13
Chiave a bussola snodata Apertura 14 mm	622800 14
Chiave a bussola snodata Apertura 17 mm	622800 17
Chiave a bussola snodata Apertura 10 mm	622800 10