



Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollici esecuzione lunga, con magneti a molla, Apertura: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	650210 10
GTIN	4045197382122
Classe articolo	62D

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Descrizione tecnica

Lunghezza	55 mm
Ø Lato uscita	16,5 mm
Apertura	10 mm
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine	sì
Tipo di prodotto	Bussola

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/650210-10>

