

**Koken****Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollici Surface Drive, Apertura: 19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	650130 19
GTIN	4991644318049
Classe articolo	63R

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

**Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.**

La bocca Surface Drive non danneggia i bordi delicati, perché fa presa sui lati delle viti. Le bussole bloccate non danneggiano affatto le viti.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

**Nota:**

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza	32 mm
Ø Lato uscita	27 mm
Apertura	19 mm
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Per impiego su macchine	sì
Tipo di prodotto	Bussola

## Accessori

Set di spine a molla per inserti da 3/8 pollice, incluso estrattore, 10 pezzi Modello 2	650790 2
Spina di acciaio per bussole da 3/8 pollici Ø×Lunghezza 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Anello di gomma per bussole da 3/8 pollici Ø 22 mm	650800 22
Estrattore per molla	650785