

**Chiave a compasso con settori variabili diritta, Ø Massimo / Ø Nominale perno: 200/10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	628800 200/10
GTIN	4020772041120
Classe articolo	63Q

Descrizione**Esecuzione:**

Acciaio speciale, profilato, brunito.

Con perni fissi.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

Ø Perno = Ø Nominale perno – 0,1 mm; campo di tolleranza h12.

Descrizione tecnica

Ø Massimo	200 mm
Distanza dei settori regolabile a	125 - 200 mm
Lunghezza complessiva	405 mm
Ø Nominale perno	10 mm
Modello	764C
Denominazione originale prodotto	764
Tipo di prodotto	Chiavi per ghiera

