

**Koken****Prolunga IMPACT, 3/8 pollici, Lunghezza complessiva: 250mm**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 650390 250    |
| GTIN            | 4991644340187 |
| Classe articolo | 63R           |

## Descrizione

**Esecuzione:**

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

**Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.**

Quadri esterni secondo DIN 3121 E 10 con spina elastica, quadri interni secondo DIN 3121 G 10 con foro e ghiera.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

**Nota:**

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

## Descrizione tecnica

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Lunghezza complessiva     | 250 mm                   |
| Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici              |
| Per impiego su macchine   | sì                       |
| Tipo di prodotto          | Prolunghe da 1/2 pollice |

## Accessori

650790 2

Set di spine a molla per inserti da 3/8 pollice, incluso estrattore, 10 pezzi Modello 2

Anello di gomma per bussole da 3/8 pollici Ø 22 mm

650800 22

Spina di acciaio per bussole da 3/8 pollici Ø×Lunghezza 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Estrattore per molla

650785