



Snodo cardanico IMPACT, 3/8 pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	650600
GTIN	4045197214805
Classe articolo	62D

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.

Quadri esterni a norma DIN 3121 F 10 con spina con foro passante. Quadri femmina a norma DIN 3121 G 10 con foro e scanalatura.

Quadri esterni secondo DIN 3121 E 10 con spina elastica, quadri interni secondo DIN 3121 G 10 con foro e ghiera.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Quadro di manovra maschio: 3/8 pollici

Lunghezza complessiva: 50 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	50 mm
Quadro di manovra maschio	3/8 pollici
Tipo di prodotto	Utensile di manovra

Accessori

Spina di acciaio per bussole da 3/8 pollici ØxLunghezza
2,5X18 mm

650900 2,5X18

Anello di gomma per bussole da 3/8 pollici Ø 22 mm

650800 22

Set di spine a molla 10 pezzi, per bussole da 3/8 pollici,
incluso estraattore Modello 2

650790 2