

**Chiave a compasso con settori variabili diritta, Ø Massimo / Ø Nominale perno: 40/3mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 628800 40/3 |
| GTIN | 4020772041038 |
| Classe articolo | 63Q |

Descrizione**Esecuzione:**

Acciaio speciale, profilato, brunito.

Con perni fissi.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

Ø Perno = Ø Nominale perno – 0,1 mm; campo di tolleranza h12.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ø Massimo | 40 mm |
| Ø Nominale perno | 3 mm |
| Distanza dei settori regolabile a | 18 - 40 mm |
| Lunghezza complessiva | 150 mm |
| Modello | 764C |
| Denominazione originale prodotto | 764 |
| Tipo di prodotto | Chiavi per ghiere |

