

**Prolunga IMPACT, 3/8 pollici, Lunghezza complessiva: 75mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 650400 75 |
| GTIN | 4045197214720 |
| Classe articolo | 62D |

Descrizione**Esecuzione:**

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.

Quadri esterni secondo DIN 3121 E 10 con spina elastica, quadri interni secondo DIN 3121 G 10 con foro e ghiera.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Lunghezza complessiva | 75 mm |
| Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici |
| Per impiego su macchine | sì |
| Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |

Accessori

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Anello di gomma per bussole da 3/8 pollici Ø 22 mm | 650800 22 |
| Spina di acciaio per bussole da 3/8 pollici Ø×Lunghezza 2,5X18 mm | 650900 2,5X18 |
| Set di spine a molla per inserti da 3/8 pollice, incluso estrattore,10 pezzi Modello 2 | 650790 2 |