

**Cricchetto universale (senza inserto a bussola), Modello: 0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	629400 0
GTIN	2050001013828
Classe articolo	66C

**Descrizione****Esecuzione:**

Reversibile, tramite la leva sulla testa del cricchetto, uso orario, antiorario o bloccato. Tutte le parti di manovra sono temprate. Asta in tubo di acciaio di precisione. Le bussole intercambiabili sono bloccate dal lato superiore del quadro di manovra.

**Materiale:**

Acciaio speciale, superficie brunita, impugnatura lucida.

Testa del cricchetto larghezza: 29,5 mm

Testa del cricchetto altezza: 10 mm

Lunghezza complessiva: 170 mm

Momento torcente ammesso: 100 Nm

**Descrizione tecnica**

Testa del cricchetto altezza	10 mm
Lunghezza complessiva	170 mm
Testa del cricchetto larghezza	29,5 mm
Momento torcente ammesso	100 Nm
Denominazione originale prodotto	R0-HA155
Tipo di prodotto	Cricco