

**Cricchetto universale (senza inserto a bussola), Modello: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	629400 1
GTIN	2050001013835
Classe articolo	66C

Descrizione**Esecuzione:**

Reversibile, tramite la leva sulla testa del cricchetto, uso orario, antiorario o bloccato. Tutte le parti di manovra sono temprate. Asta in tubo di acciaio di precisione. Le bussole intercambiabili sono bloccate dal lato superiore del quadro di manovra.

Materiale:

Acciaio speciale, superficie brunita, impugnatura lucida.

Testa del cricchetto larghezza: 36,7 mm

Testa del cricchetto altezza: 15,9 mm

Lunghezza complessiva: 195 mm

Momento torcente ammesso: 130 Nm

Descrizione tecnica

Testa del cricchetto larghezza	36,7 mm
Testa del cricchetto altezza	15,9 mm
Momento torcente ammesso	130 Nm
Lunghezza complessiva	195 mm
Denominazione originale prodotto	R1-HA175
Tipo di prodotto	Cricco