

**Cricchetto universale (senza inserto a bussola), Modello: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	629400 2
GTIN	2050001013842
Classe articolo	66C

Descrizione**Esecuzione:**

Reversibile, tramite la leva sulla testa del cricchetto, uso orario, antiorario o bloccato. Tutte le parti di manovra sono temprate. Asta in tubo di acciaio di precisione. Le bussole intercambiabili sono bloccate dal lato superiore del quadro di manovra.

Materiale:

Acciaio speciale, superficie brunita, impugnatura lucida.

Testa del cricchetto larghezza: 45 mm

Testa del cricchetto altezza: 20 mm

Lunghezza complessiva: 245 mm

Momento torcente ammesso: 180 Nm

Descrizione tecnica

Momento torcente ammesso	180 Nm
Testa del cricchetto larghezza	45 mm
Testa del cricchetto altezza	20 mm
Lunghezza complessiva	245 mm
Denominazione originale prodotto	R2-HA220
Tipo di prodotto	Cricco