

**Chiave a compasso con aste regolabili diritte, Ø Nominale perno: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	628600 12
GTIN	4020772040918
Classe articolo	63Q

Descrizione**Esecuzione:**

Acciaio speciale, profilato, esecuzione brunita, con naselli fissi.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

Ø perno = Ø nominale perno – 0,1 mm. Campo di tolleranza h12.

Descrizione tecnica

Distanza dei settori regolabile a	22 - 125 mm
Ø Nominale perno	12 mm
Modello	758
Denominazione originale prodotto	758
Lunghezza L	260 mm
Curvate	no
Diritte	sì
Regolabile in ampiezza	sì
Tipo di prodotto	Chiavi per ghiera

