

**Cricchetto universale (senza inserto a bussola), Modello: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	629400 3
GTIN	2050001013859
Classe articolo	66C

**Descrizione****Esecuzione:**

Reversibile, tramite la leva sulla testa del cricchetto, uso orario, antiorario o bloccato. Tutte le parti di manovra sono temprate. Asta in tubo di acciaio di precisione. Le bussole intercambiabili sono bloccate dal lato superiore del quadro di manovra.

**Materiale:**

Acciaio speciale, superficie brunita, impugnatura lucida.

Testa del cricchetto larghezza: 56 mm

Testa del cricchetto altezza: 25,8 mm

Lunghezza complessiva: 330 mm

Momento torcente ammesso: 400 Nm

**Descrizione tecnica**

Testa del cricchetto larghezza	56 mm
Momento torcente ammesso	400 Nm
Lunghezza complessiva	330 mm
Testa del cricchetto altezza	25,8 mm
Denominazione originale prodotto	R3-HA300
Tipo di prodotto	Cricco