

**Cricchetto universale (senza inserto a bussola), Modello: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	629400 4
GTIN	2050001013866
Classe articolo	66C

Descrizione**Esecuzione:**

Reversibile, tramite la leva sulla testa del cricchetto, uso orario, antiorario o bloccato. Tutte le parti di manovra sono temprate. Asta in tubo di acciaio di precisione. Le bussole intercambiabili sono bloccate dal lato superiore del quadro di manovra.

Materiale:

Acciaio speciale, superficie brunita, impugnatura lucida.

Testa del cricchetto larghezza: 70 mm

Testa del cricchetto altezza: 32 mm

Lunghezza complessiva: 415 mm

Momento torcente ammesso: 500 Nm

Descrizione tecnica

Testa del cricchetto altezza	32 mm
Lunghezza complessiva	415 mm
Testa del cricchetto larghezza	70 mm
Momento torcente ammesso	500 Nm
Denominazione originale prodotto	R4-HA380
Tipo di prodotto	Cricco