

**Chiave a compasso con aste regolabili diritte, Ø Nominale perno: 1,5mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 628600 1,5 |
| GTIN | 4020772040475 |
| Classe articolo | 63Q |

Descrizione**Esecuzione:**

Acciaio speciale, profilato, esecuzione brunita, con naselli fissi.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

Ø perno = Ø nominale perno – 0,1 mm. Campo di tolleranza h12.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ø Nominale perno | 1,5 mm |
| Distanza dei settori regolabile a | 7 - 40 mm |
| Modello | 758 |
| Denominazione originale prodotto | 758 |
| Lunghezza L | 115 mm |
| Curvate | no |
| Diritte | sì |
| Regolabile in ampiezza | sì |
| Tipo di prodotto | Chiavi per ghiera |

