



## Chiave a forchetta doppia aperture in pollici, Modello: 15



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	610120 15
GTIN	4018754019816
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

### Descrizione tecnica

Apertura bocca massima b1	40 mm
Apertura <sub>1</sub>	11/16 pollici
Altezza bocca massima h	6,7 mm
Apertura bocca massima b2	42 mm
Dimensione apertura	in pollici
Apertura <sub>2</sub>	3/4 pollici
Lunghezza chiave L	220 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado

Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave