



## Chiave a forchetta doppia aperture in pollici, Modello: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	610120 1
GTIN	4018754019724
Classe articolo	63A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

### Descrizione tecnica

Apertura bocca massima b2	18 mm
Apertura bocca massima b1	16 mm
Altezza bocca massima h	4 mm
Dimensione apertura	in pollici
Apertura <sub>2</sub>	5/16 pollici
Lunghezza chiave L	140 mm
Apertura <sub>1</sub>	1/4 pollici
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado

Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave