



Chiave a forchetta doppia aperture in pollici, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	610120 3
GTIN	4018754019731
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Descrizione tecnica

Apertura bocca massima b2	23 mm
Apertura bocca massima b1	18 mm
Altezza bocca massima h	4,5 mm
Dimensione apertura	in pollici
Apertura ₂	3/8 pollici
Lunghezza chiave L	140 mm
Apertura ₁	5/16 pollici
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado

Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave