

# Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga, Apertura: 10mm



# Dati di ordinazione

Numero d'ordine	631415 10
GTIN	4045197493316
Classe articolo	62A

## **Descrizione**

### **Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

#### Norma:

### **DIN 3124-L**

### **Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

#### Nota:

Bussole esagonali HOLEX lunghe, disponibili anche con dimensioni in pollici (n. art. 631417).

## **Descrizione tecnica**

Lunghezza	50 mm
Apertura	10 mm
Ø Lato uscita	14,5 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Normativa	DIN 3124
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Con profilo AS-drive	no

Tipo di prodotto Bussola