



## Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 13X14mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	610100 13X14
GTIN	4018754017812
Classe articolo	63A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

**Nota:**

<strong>ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa di GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 610600</strong>

### Descrizione tecnica

Apertura <sub>2</sub>	14 mm
Apertura <sub>1</sub>	13 mm
Apertura bocca massima b1	33 mm
Altezza bocca massima h	6 mm
Apertura bocca massima b2	35 mm
Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	190 mm
Norma	DIN 3110

Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado
Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave